



## Hörsekkyddsproppset 3M™ 1100, Typ: R500



### Beställningsdata

Ordernummer	097313 R500
GTIN	40467190193970
Artikelklass	04M

### Beskrivning

#### Utförande:

Hörsekkyddspropparna **3M™ 1100** av mjuk hypoallergen polyuretanskumplast ger genom sin koniska form en hög bärkomfort. Slät och smutsavvisande yta. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB). **Påfyllningspåse med 500 par** för hörsekkyddsautomat One-Touch-Pro™.

### Teknisk beskrivning

Innehåll	500 par
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	37 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Engångshörsekkyddspropp

### Tillbehör

Hörselskyddsautomater Typ 500

097530 500