

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med bambuskiva, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920026 2000
GTIN	4062406254964
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. **eLevel+** endast arbetsskivan justeras i höjdlid, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar.**

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar.**

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glideplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	800 mm

Arbetskiva (djup)	700 mm
vikt	105 kg
arbetskiva längd	2000 mm
Steglös höjdställning	ja
Bredd	2000 mm
Höjd med bakvägg	1000 mm
Modell	eLevel+
Princip för höjjustering	bara med arbetskiva
Material arbetskiva	Bambu
Serie	Workstation
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjjustering arbetsplats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
	927315 500/5

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/5

PC-hållare Typ M

928753 M

Multifix Passar för typ 300

928201 300

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
400/4

927315 400/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/3

927300 400/3

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/3

927315 500/3

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
500/5

927600 500/5

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927300 300/3

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

927600 400/4

Bärande stolpar höjd 962 mm

928010 962

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927600 300/2

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927300 300/2

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/4

927315 500/4

Bärande stolpar höjd 200 mm

928010 200

Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup
800 mm

920350 800

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
200/1

927600 200/1

Datorkåpa 16G höjd 500 mm

927335 500

Bärande stolpar höjd 1362 mm

928010 1362

Tangentbordslåda Typ 1

927341 1

Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5
mm

927620 500/5

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927600 300/3