

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med bambuskiva, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920006 1500
GTIN	4062406254872
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar.**

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar.**

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurierbar.**

Teknisk beskrivning

Material arbetsskiva	Bambu
Steglös höjdställning	nej
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
Serie	Workstation
arbetsskiva längd	1500 mm
Modell	mLevel
vikt	70 kg
Bredd	1500 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Arbetskiva (djup)	700 mm
Djup	800 mm
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	mekanisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500

Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
PC-hållare Typ M	928753 M
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2