

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med bambuskiva, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920006 2000
GTIN	4062406254889
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation mLevel, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjdställning i 25 mm raster genom fotdel med fixeringskruvar. Hela arbetsplatsen justeras. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurierbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurierbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurierbar**.

Teknisk beskrivning

vikt	80 kg
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
Bredd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	700 mm
Modell	mLevel
Serie	Workstation
Material arbetskiva	Bambu

Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
Steglös höjdställning	nej
arbetsskiva längd	2000 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	800 mm
Höjjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	mekanisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdtjämnning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsolja Typ 1	926403 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Lådurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
	927300 400/4

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/4

Bärande stolpar höjd 962 mm

928010 962

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
400/3

927300 400/3

PC-hållare Typ M

928753 M

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/5

927315 500/5

Bärande stolpar höjd 1362 mm

928010 1362

Bärande stolpar höjd 481 mm

928010 481

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/3

927300 300/3

Tangentbordslåda Typ 1

927341 1

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
400/4

927315 400/4

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927600 300/2

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
200/1

927600 200/1

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/3

927315 500/3

Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
300/2

927300 300/2

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor
500/4

927315 500/4