

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med bambuskiva, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920016 1500
GTIN	4062406254919
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel – elektrisk, steglös höjdställning. Höjdställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas **hela arbetsplatsens höjd**.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, **ej konfigurerbar**.

Lyftpelare eloxerad aluminium, **ej konfigurerbar**.

Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd, konfigurerbar**.

OBS!:

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).**

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
Modell	eLevel
Arbetsskiva (djup)	700 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm

Bredd	1500 mm
vikt	80 kg
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Djup	800 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
Material arbets-skiva	Bambu
Serie	Workstation
Steglös höjdinställning	ja
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Höjdjustering arbets-plats	700-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 400/4	927315 400/4
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/3	927315 500/3
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3

PC-hållare Typ M	928753 M
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Datorkåpa 16G höjd 500 mm	927335 500
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/4	927315 500/4
Glidplåt för Workstation Lämplig för arbetsstationsdjup 800 mm	920350 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Bärande stolpar höjd 200 mm	928010 200
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927300 400/4
Multifix Passar för typ 300	928201 300
Bärande stolpar höjd 481 mm	928010 481
Bärande stolpar höjd 1362 mm	928010 1362
Lådhurts 16G åkbar Höjd hurts mm / Antal utdragslådor 500/5	927315 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Bärande stolpar höjd 962 mm	928010 962
Lådhurts 24G åkbar Höjd hurts / Antal utdragslådor 500/5 mm	927620 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4
Tangentbordslåda Typ 1	927341 1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927300 300/3
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1