

Garant GRIDLINE

**Hörnarbetsplats med benställning med bambuskiva, arbetsskiva längd:
1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920106 1000
GTIN	4062406254971
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Hörnarbetsplats för workstation. Höjdinställning i 25 mm-raster genom fotdel med fixeringsskruvar. Med benställning av stålplåt och fyrkantrör, bärförmåga **250 kg**.

Passar till:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. En elektrisk höjdjustering av hörnarbetsplatsen är inte möjlig.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), **sid- och bakväggar** ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Vid en kombination av hörnarbetsplatsen med Workstation eLevel eller eLevel+ är glidplåtar på arbetsstationerna obligatoriska.

Teknisk beskrivning

Skivans djup	750 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
Arbetsskiva (djup)	1000 mm
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Serie	Workstation
Bredd	1100 mm
Djup	800 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	80 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnarbetsplats

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
---	----------