

Garant GRIDLINE

Hörnmodul med bambuskiva, arbetsskiva längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920116 1000
GTIN	4062406254988
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Hörnarbetsplats för workstation. Enkelt utförande med upplagsvinklar av stålplåt, höjddjusterbar stödfot, bärförmåga **150 kg**. Manuell höjddjustering möjlig.

Passar till:

Workstation mLevel.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), **sid- och bakväggar** ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1000 mm
Skivans djup	800 mm
vikt	32 kg
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Arbetsskiva (djup)	1000 mm
Serie	Workstation

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Bredd	1000 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Djup	800 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	150 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnarbetsplats

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsolja Typ 1	926403 1
--	----------