

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Adapter ER / spänntång extra smal, för ER-spänntänger: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	309571 32
GTIN	4250261555962
Artikelklass	34F

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett härdad, slipad och förbalanserad. Adaptering av standard ER-spänntångchuckar på extra smala spänntänger nr 309572 och 309573.

**Fördel:**

**Minskad störkontur** som möjliggör bearbetning också på svåråtkomliga komponenter. Kylvätsketillförsel genom verktyget eller längs skaftet.

**Användningsdata:**

För användning framför allt på svarv vid statiska eller drivna verktyg, men också ER-spänntångchuckar.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Produktslag	Spännhylsa

**Tillbehör**

Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 1 mm	309572 1
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 2 mm	309573 2
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 6 mm	309572 6
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 1 mm	309573 1
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 6 mm	309573 6
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 4 mm	309572 4
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 5 mm	309573 5
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 3 mm	309573 3
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 2 mm	309572 2
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 3 mm	309572 3
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 5 mm	309572 5
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 4 mm	309573 4