

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Adapter ER / spänntång extra smal, för ER-spänntänger: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309571 25
GTIN	4250261555955
Artikelklass	34F

Beskrivning**Utförande:**

Komplett härdad, slipad och förbalanserad. Adaptering av standard ER-spänntångchuckar på extra smala spänntänger nr 309572 och 309573.

Fördel:

Minskad störkontur som möjliggör bearbetning också på svåråtkomliga komponenter. Kylvätsketillförsel genom verktyget eller längs skaftet.

Användningsdata:

För användning framför allt på svarv vid statiska eller drivna verktyg, men också ER-spänntångchuckar.

Teknisk beskrivning

L ₂	12 mm
Utvändig-Ø D	13,5 mm
L ₁	25 mm
Produktslag	Spännhylsa

Tillbehör

Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 4 mm	309573 4
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 4 mm	309572 4
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 3 mm	309573 3
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 2 mm	309573 2
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 6 mm	309573 6
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 5 mm	309573 5
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 5 mm	309572 5
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 1 mm	309572 1
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 3 mm	309572 3
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 2 mm	309572 2
Spännhylsa, extra smallvändig nom. spänn-Ø d 6 mm	309572 6
Spännhylsa, extra smaltätad nom. spänn-Ø d 1 mm	309573 1