

**CNMG 09T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Sort	HBT130
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Primäranvändning	M

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning