


**CNMG 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Artikelklass	22D

Beskrivning

CNMG 120408 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,8 - 5 mm
Matning f : 0,1 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning