

**CNMG 160608, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250204 HBT130 |
| GTIN | 4062406256180 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

CNMG 160608 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,12 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradi | 0,8 mm |
| Sort | HBT130 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Antal byten/skär | 4 |
| ISO-kod vändskär | CNMG 160608 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 200 m/min |
| Primäranvändning | M |
| Beläggning | TiCN |
| spån-brytare | MM |
| Matning f | 0,12 - 0,45 mm/v |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |