

**DNMG 150608, Sort: HBT130****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250669 HBT130 |
| GTIN         | 4062406256326 |
| Artikelklass | 22D           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent                  |
| Matning f                             | 0,15 - 0,45 mm/v                    |
| Beläggning                            | TiCN                                |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 2 mm                          |
| Sort                                  | HBT130                              |
| spån-brytare                          | MF                                  |
| ISO-kod vändskär                      | DNMG 150608                         |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 60 - 220 m/min                      |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| Hörnradie                             | 0,8 mm                              |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 4                      |
| Primäranvändning | M                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |