


**WNMG 060408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Beläggning	TiCN
Matning $f$	0,12 - 0,45 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
spån-brytare	MM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	MF

Sort	HBT130
Produktlag	Vändskär för svarvning