


**CCMT 09T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PM
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Produktslag	Vändskär för svarvning