

**CCMT 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	MM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	MF
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Sort	HBT130
Skärdjup $a_p$	0,3 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent

Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning