


**DCMT 11T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T304 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PF

Skärdjup a_p : 0,4 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PF
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2

Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Produktslag	Vändskär för svarvning