

**DCMT 11T302, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Beläggning	TiCN
spån-brytare	PM
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Sort	HBT020
Primäranvändning	P
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning