

**DCMT 11T302, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Antal byten/skär	2
spån-brytare	MM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	MF

Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning