


**SCMT 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Artikelklass	22D

Beskrivning

SCMT 120408 HBT020 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,12 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HBT020
spån-brytare	PM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm

Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Beläggning	TiCN
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning