

**TCMT 110204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT130
spån-brytare	MM
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	3
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning