


**TCMT 110204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PM
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	3
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min

Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning