


**TCMT 16T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBT020

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning