

**TCMT 16T308, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HBT130
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Antal byten/skär	3
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Primäranvändning	M

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning