

**TCMT 16T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261018 HBT130 |
| GTIN | 4062406257521 |
| Artikelklass | 22D |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Beläggning | TiCN |
| Antal byten/skär | 3 |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Primäranvändning | M |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | MM |
| Matning f | 0,05 - 0,35 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 200 m/min |
| Sort | HBT130 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |

ISO-kod vändskär

TCMT 16T304

Produktlag

Vändskär för svarvning