

**VCMT 110304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
spån-brytare	PF

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 330 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning