


**Garant****Rastervakuumplatta Venturisystem, Typ: VR1****Beställningsdata**

Ordernummer	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Artikelklass	31E

**Beskrivning****Utförande:**

Aluminium, stålblåloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet  $\pm 0,5$  mm. Inklusive 2 ZeroClamp-hål 12M10, stickmått 200 mm.

**Fördel:**

**Gynnsamt nybörjarsystem.** Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar. Snabb och enkel ombyggnad till **vakuum pumpdrift** möjlig.

**Användningsdata:**

För vakuumfastspänning **utan** vakuumpump.

**leveransinnehåll:**

Stoppbrickor, tryckluftslang  $\varnothing 10$  mm (1 m), venturimunstycke (1 st).  
Tätningband  $\varnothing 4$  mm (10 m). Slangnippel (1 st), anslutning LW 12 (1 st), spännkonsoler (2 at).

**OBS!:**

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.

**Teknisk beskrivning**

Längd	300 mm
höjd	32,5 mm
Bredd	200 mm
raster	12,5 mm

Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Vakuumsplatta