


Garant**Spårvakuumpatta Venturisystem, Typ: VSV0****Beställningsdata**

Ordernummer	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

Aluminium, stålblåloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet $\pm 0,5$ mm.

Fördel:

Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar.

Användningsdata:

För vakuumfastspänning **utan** vakuumpump. För användning på **maskinskruvstycken**. Framför allt tunna komponenter kan spännas fast flexibelt och med liten arbetsinsats.

leveransinnehåll:

Stoppbrickor, tryckluftslang $\varnothing 10$ mm (1 m), venturimunstycke (1 st).

Gummiadaptermatta (1 st).

OBS!:

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.

Teknisk beskrivning

Bredd	125 mm
Längd	200 mm
höjd	21 mm
Produktslag	Vakuumpännplatta

