


Garant**Spårvakuumpatta Venturisystem, Typ: VS1****Beställningsdata**

Ordernummer	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

Aluminium, stålblåloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet $\pm 0,5$ mm.

Fördel:

Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar. Snabb och enkel ombyggnad till **vakuum pumpdrift** möjlig.

Användningsdata:

För vakuumfastspänning **utan** vakuumpump.

leveransinnehåll:

Stoppbrickor, tryckluftslang $\varnothing 10$ mm (1 m), venturimunstycke (1 st).

Gummiadaptermatta (1 st). Slangnippel (1 st), anslutning LW 12 (1 st), spännkonsoler (2 at).

OBS!:

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.

Teknisk beskrivning

Längd	300 mm
Bredd	200 mm
höjd	32,5 mm
Produktslag	Vakuumpännplatta

