



Djupspännback hög, Gänga: M12



Beställningsdata

Ordernummer	375006 M12
GTIN	4059245237890
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Extra lågt och kompakt utförande. Neddragseffekt genom sned styrkil.

Användningsdata:

För fastspänning från sidan av i synnerhet låga arbetsstycken på anordningens platta.

Material:

Seghärdat stål

Teknisk beskrivning

höjd H	38 mm
spännlängd	5 mm
Spännkraft	20 kN
Höjd H ₁	23 mm
max. åtdragningsmoment	90 Nm
bredd B	35 mm

Material	Seghärdat stål
Produktslag	Neddragsspännback