



Djupspännback hög, Gänga: M8



Beställningsdata

Ordernummer	375006 M8
GTIN	4059245237852
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Extra lågt och kompakt utförande. Neddragseffekt genom sned styrkil.

Användningsdata:

För fastspänning från sidan av i synnerhet låga arbetsstycken på anordningens platta.

Material:

Seghärdat stål

Teknisk beskrivning

Spännkraft	7 kN
höjd H	25 mm
max. åtdragningsmoment	25 Nm
Material	Seghärdat stål
spännlängd	3 mm
bredd B	25 mm

Höjd H ₁	15 mm
Produktslag	Neddragsspännback