



Djupspännback hög, Gänga: M10



Beställningsdata

Ordernummer	375006 M10
GTIN	4059245237876
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

Extra lågt och kompakt utförande. Neddragseffekt genom sned styrkil.

Användningsdata:

För fastspänning från sidan av i synnerhet låga arbetsstycken på anordningens platta.

Material:

Seghärdat stål

Teknisk beskrivning

Höjd H ₁	19 mm
bredd B	30 mm
höjd H	32 mm
spännlängd	4 mm
Spännkraft	8,5 kN
max. åtdragningsmoment	50 Nm

Material	Seghärdat stål
Produktslag	Neddragsspännback