

**Fäste för mekanisk spänntång, Utvändig-Ø D: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370125 65
GTIN	4059245292509
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För fastsättning av spänntänger för både invändig och utvändig fastspänning.
- Spänntängerna positioneras med 2 cylindriska pinnar på fästet och säkras mot vridning.

**Material:**

Seghärdat förnicklat stål

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd SW	8 mm
höjd H	35 mm
Produktslag	Spännhylsa

**Tillbehör**

Spännhylsa mekaniskUtvändig fastspänning Utvändig-Ø D 65 mm	370126 65
---	-----------