



## Spännhylsa mekanisk Utvändig fastspänning, Utvändig-Ø D: 65mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370126 65
GTIN	4059245292547
Artikelklass	37K

### Beskrivning

#### Utförande:

- För fastspänning av arbetsstycken med komplexa konturer, för 5-sidig bearbetning.
- Minsta fastspänningsdjup 2 mm.
- Slaglängd 0,3 mm.

#### Material:

Höghållfast aluminium.

#### leveransinnehåll:

Fastspännring för bearbetning.

### Teknisk beskrivning

Utförande	Utvändig fastspänning
höjd H	25 mm
Största bearbetningsdjup T	10 mm
spännlängd	0,3 mm
Produktslag	Spännhylsa

## Tillbehör

Fäste för mekanisk spänntång Utvändig-Ø D 65 mm

370125 65