



## Stålmåttband V2A för omkrets och Ø Bandbredd 35 mm, maximalt mätområde: 4720mm



### Beställningsdata

Ordernummer	465684 4720
GTIN	2050002041264
Artikelklass	46R

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålmåttband **CJU** för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för Ø. Skalstrecksavstånd 1 mm.

**Nonieavläsning 0,1 mm.** Skalans felgränser enligt DIN 866.

**V2A-utförande** av rostfritt fjäderstål.

#### Fördel:

Enkel hantering och centreringsmöjlighet genom den breda uppslagsytan. Högre stabilitet. Snabbare och säker mätning.

#### OBS!:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.

### Teknisk beskrivning

Bandstyrka	0,2 mm
avläsning	0,1 mm
mätområde för Ø	1100 - 1500 mm
bandbredd	35 mm
mätområde för omkrets	3450 - 4720 mm
Kalibrering	G2

Produktslag

Bandmått

**Tjänster**

KalibreringOmkretsmåttband maximal längd 6000 mm

026280 6000