

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tändstiftsborste Nylon slät 0,30 mm, Typ: W****Beställningsdata**

Ordernummer	577010 W
GTIN	4017359301005
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Handtag av bokträ; totallängd ca. 150 mm, 3-radig, beläggningsyta 40×15 mm, beläggningshöjd 15 mm.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	150 mm
Borstmaterial	Nylon
Borsttjocklek	0,3 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	40 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	15 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	15 mm
Antal beläggningsrader	3
Grundstomme material	Bokträ
Produktslag	Tändstiftsborste