

**Garant****Lastlyftmagnet LM1, maximal bärförmåga (plan): 600kg****Beställningsdata**

Ordernummer	382020 600
GTIN	4062406257781
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Kranögla, manöverspak och tillslutningslock på sidan av rostfritt stål.
- Oavsiktligt lossande av manöverspaken under drift förhindras av en säkerhetslåregel.
- Polytan förberedd för montering av polskor (tillval).
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom Soft Opening Protection.

**Fördel:**

- Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom "Soft Opening Protection".

**Specialtillbehör:**

Polskopar nr 382025.

**OBS!:**

Luftspalt <0,1 mm vid ST-material! **Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**  
På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade.  
Provningscertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

minimal väggjocklek rund	25 mm
dim B	276 mm
dim D	87 mm
maximal $\emptyset$ rund	300 mm
dim G	21 mm
minimal väggjocklek platt	30 mm
dim C	98 mm
vikt	15 kg
maximal bärförmåga platt	600 kg
dim A	246 mm
dim F	231 mm
maximal bärförmåga rund	300 kg
maximal längd platt	2250 mm
dim E	95 mm
största bredd platt	1500 mm
Produktslag	Lyftmagnet

## Tillbehör

Polskopar För typ 600	382025 600
-----------------------	------------