

**Garant****Polskopar, För typ: 300****Beställningsdata**

Ordernummer	382025 300
GTIN	4062406257804
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Tillval 1

Arbetsstyckdiameter: 40 – 300 mm

Tillval 2

Arbetsstyckdiameter: 158 – 500 mm

Tillval 3

Största vertikallast: 160 kg

**Beskrivning:****Tillval 1:** Arbetsstyckdiameter 40 – 300 mm.**Tillval 2:** Arbetsstyckdiameter 158 – 500 mm.**Tillval 3:** Största vertikallast: 160 kg.**Användningsdata:**

För montering på lastlyftarens polyta. På så sätt kan arbetsstycken med olika diametrar lyftas. Optimerad tillgänglighet vid individuella lyftsituationer.

**Passar till:**

Lastlyftmagnet LM1 nr 382020 storlek 300 och 600.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästskruvar och stoppbultar för vertikal lasttransport.

**OBS!:****Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**

Största bärförmåga varierar allt efter alternativ.

## Teknisk beskrivning

Produktslag

Polsko

---

## Tillbehör

Lastlyfmagnet LM1 maximal bärförmåga (plan) 300 kg

382020 300