

ESD finmontagesortiment, Antal verktyg: 9



Beställningsdata

Ordernummer	973225 9
GTIN	2050002041974
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973225: 1 st.

WERA ESD elektroniskskruvdragare för spår nr 669900 storlek 1,8; 2,5: 1 st vard.

WERA ESD elektroniskskruvdragare för Phillips nr 669905 storlek 00; 0; 1: 1 st vard.

KNIPEX ESD elektronisksidavbitare, spetsig nr 726437 storlek 115: 1 st.

KNIPEX ESD elektronisksidavbitare nr 726660 storlek 125: 1 st

KNIPEX ESD spetsig elektroniktång nr 727196 storlek 115: 1 st.

HOLEX ESD pincett spetsig nr 727520 storlek AMB: 1 st.

Teknisk beskrivning

Bredd	250 mm
Antal verktyg	9
Djup	300 mm
djup i G	12

bredd i G	10
Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×12
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinlägg, tomt, för verktygssatserESD passar cellplastsortiment 973225	973200 973225
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material AMB	727520 AMB
Elektroniksidavbitare spegelpolerad, spetsigt huvud totallängd 115 mm	726437 115
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 0	669905 0
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 1	669905 1
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 1,8 mm	669900 1,8
Elektronikspetstång totallängd 115 mm	727196 115
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 2,5 mm	669900 2,5
Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp totallängd 125 mm	726660 125
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 00	669905 00