

## ESD SMD bestycknings Sortiment, Antal verktyg: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	973230 9
GTIN	2050002041950
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973230: 1 st.  
GARANT ESD elektroniksidavbitare nr 726210 storlek 125: 1 st.  
KNIPEX ESD elektroniksidavbitare nr 726660 storlek 125: 1 st.  
GARANT ESD spetsig elektroniktång nr 727170 storlek 140: 1 st.  
HOLEX ESD pincett spetsig nr 727520 storlek AMB: 1 st.  
HOLEX ESD pincett trubbig nr 727580 storlek AMB: 1 st.  
HOLEX ESD pincett med smal spets nr 727600 storlek AM: 1 st.  
Precisionshandtag utan klinga nr 845320: 1 st.  
Skalpellklingset 12 delar nr 845330 storlek 18: 1 st.  
Skyddskåpa för precisionshandtag nr 845335: 1 st.

### Teknisk beskrivning

Djup	300 mm
Antal verktyg	9

bredd i G	10
djup i G	12
Bredd	250 mm
Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×12
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinlägg, tomt, för verktygssatserESD passar cellplastsortiment 973230	973200 973230
Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp totallängd 125 mm	726660 125
Skyddslock för nr 845320 / 5325	845335
Precisionsgrepp (utan knivblad) av rostfritt stål	845320
Elektronikspetsstång totallängd 140 mm	727170 140
Pincett, förskjutna, trubbiga 2,5 mm breda spetsar, 120 mm, form 2a Material AMB	727580 AMB
Skalpellblad, sats12 delar Typ 18	845330 18
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material AMB	727520 AMB
Pincett med smal spets vinklad, 150 mm, form 22b Material AMB	727600 AMB
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125