

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Radie: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251398 3
GTIN	4062406258306
Artikelklass	29W

Beskrivning**Passar till:**

Klämhållare PSSN. Till exempel klämhållare nr 251112 och 251113.

OBS!:

Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 120 m/min
Sekundär användning	M
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	8
Sort	HUT25

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMX 1204
Skärhastighet v_c sekundär användning	30 - 80 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktnamnsattribut	HUT25
Produktslag	Vändskär för svarvning