



LED-ficklampa, svart med batterier, Typ: 94



Beställningsdata

Ordernummer	081533 94
GTIN	4062406256500
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. **Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.**

- **Rullspärr.**
- **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Med **fokuserbart** lamphuvud.

- **Liten och lätthanterlig, men ändå ljusstark.**
- **Med en praktisk nyckelring.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	35 lm
ATEX-zon	ingen
Batterityp	Micro, AAA

brinntid	7 h
Kan även användas som ficklampa	Fokus
totallängd	94 mm
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3