

**LED-ficklampa, svart med batterier, Typ: 117****Beställningsdata**

Ordernummer	081533 117
GTIN	4062406258412
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. **Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.**

- **Rullspärr.**
- **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Med **fokuserbart** lamphuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Kan även användas som ficklampa	Fokus
totallängd	117 mm
brinntid	5 h
ATEX-zon	ingen

Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	1
ljusflöde	160 lm
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6