

BENNING**Fasprovare, Typ: VT1****Beställningsdata**

Ordernummer	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

För snabb och enkel fasprovning av eluttag, grenlådor, brytare och lampor. Lokaliserar kabelbrott i isolerade ledningar.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Fasprovning, kontroll av isolerade ledningar med avseende på kabelbrott.

Norm:

DIN EN 61010-1.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

spänningsintervall AC	200 - 1000 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-skyddsklass	IP 40
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
material hus	ABS-plast
Produktslag	Fasprovare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3