

BENNING**Strömtångmultimeter, Typ: CM1-4****Beställningsdata**

Ordernummer	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Robust och ekonomiskt plasthölje med gummerat greppområde och mätpetshållare samt öppen tångamperemeter, belyst LCD-display, LED-stegsymbol och mätpunktsbelysning.

Spänningsvisningen fungerar från 50 V också vid tomma batterier. Enhandsmanövrering för spänningsmätning i eluttag (19 mm). Egenkontrollanordning (självtest).

Användningsdata:

För mätning av växelström, spänning och resistans samt för genomgångs-, fas-, fasföljdsriktnings- och polaritetskontroll. Lämplig för elektroteknik, industri, underhåll, service (felsökning), solenergi- / vindkraftsystem och hybridfordonsteknik.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive bälteshölster, mätledningssats, gummerat kontaktpetskydd, påstickshuvar (CAT III/IV), kontaktpetsförstoring (Ø 4 mm), 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

maximal tångöppning	16 mm
Antal ingående batterier	2

likspänning DC	6,0 V – 1000 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
kontinuitetsprovning	akustiskt/LED
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
mätmetod	TRUE RMS
växelström AC	0,1 A – 200 A
visningsområde	9999
grundnoggrannhet	1,5 %
växelspänning AC	6,0 V – 1000 V
minnesfunktion	HOLD
mätpunktsbelysning	LED
provning av fasföljd	LED
fasprovning	LED
polaritetsprovning	LED
resistans	1 Ω – 50 k Ω
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN EN 61010-1
material hus	Plast
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------