

**KERN****Kranvåg typ HCB, maximal kapacitet: 300kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	479434 300
GTIN	4045761214170
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.

Hög mobilitet genom den lätta och stabila utformningen. Batteriets drifttid ca 20 timmar.

### leveransinnehåll:

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inklusive 4 batterier nr 081561 LR6.

## Teknisk beskrivning

avläsning	100 g
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
husets djup	79 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
husets bredd	194 mm

felgräns från maximalvärde	0,2 %
totallängd	276 mm
husets höjd	97 mm
nettovikt	1,1 kg
maximal kapacitet	300 kg
arbetstemperatur	0 - 40 °C
Energiförsörjning	Batteridrivnen
display med bakgrundsbelysning.	ja
datalagringsknapp	ja
Batteritid	20 h
Produktslag	Häng-/kranvåg

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------