

**KERN****Kranvåg typ HCB, maximal kapacitet: 150kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479434 150
GTIN	4045761214149
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.

Hög mobilitet genom den lätta och stabila utformningen. Batteriets drifttid ca 20 timmar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inklusive 4 batterier nr 081561 LR6.

**Teknisk beskrivning**

husets djup	79 mm
felgräns från maximalvärde	0,2 %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
arbetstemperatur	0 - 40 °C
Kalibrering	Pris på förfrågan
nettovikt	1,1 kg

totallängd	276 mm
Antal ingående batterier	2
husets höjd	97 mm
avläsning	50 g
husets bredd	194 mm
maximal kapacitet	150 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
display med bakgrundsbelysning.	ja
datagringsknapp	ja
Batteritid	20 h
Produktslag	Häng-/kranvåg

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------