



Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad, sexkant: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	627381 2
GTIN	7610733283736
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Bara med 90° vinkel.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

sexkant	2 mm
Yta	förkromad
skänkellängd	92×7 mm
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja
Långt utförande	ja

Produktlag

Skruvmejslar