



## Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda, sexkant: 2,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

#### Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

**90° för införing:** Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

**100° för arbete:** Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

#### Material:

Förnicklad, förkromad och **pulverbelagd** yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen "Rainbow".

### Teknisk beskrivning

sexkant	2,5 mm
Yta	pulverbelagda
skänkellängd	113×9 mm
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja
Långt utförande	ja

Produktlag

Skruvmejslar