

**Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 612205 8 |
| GTIN | 4062406260491 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| maximal käfthöjd h | 4,6 mm |
| Nyckelvidd ₁ | 8 mm |
| maximal käftbredd b1 | 19,8 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 107 mm |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 75 grad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromning på nickel |
| Produktslag | Skruvnyckel |